

PURITY C

Têtes de filtre



Une tête de filtre pour de multiples applications

En proposant différentes connections et possibilités de réglages du by-pass, les têtes de filtres BRITA offrent une palette complète pour les multiples applications de la gamme PURITY C. Choisissez entre une tête de filtre permettant un réglage de by-pass de 0 à 70 % ou une tête de filtre avec by-pass fixe à 0 ou 30% (chacune étant disponible au choix avec une connexion mâle 3/8" ou John Guest). Cela vous garantit une eau optimisée répondant à vos besoins propres (machines à café et espresso, distributeurs automatiques, fours vapeur, fours traditionnels, fontaines et machines à glaçons).

Les avantages

- Plusieurs modèles de têtes pour une adaptation optimale aux besoins de chacun
- Système de remplacement simple et rapide
- Poignée de verrouillage innovante
- Vanne de purge intégrée
- Encombrement limité avec entrée et sortie d'eau du même côté
- Passage direct de l'eau quand la cartouche n'est pas en place



Application BRITA Professional Filter Service

L'application Filter Service est l'assistant qu'il vous faut. Cet outil unique et complet vous aide à déterminer le type et la taille de filtre en fonction de vos besoins précis. Il offre des conseils d'installation détaillés aux techniciens de maintenance, calcule la date de remplacement des cartouches, et réserve encore bien d'autres capacités innovantes.

Téléchargez-la gratuitement sur



Ou rendez-vous sur <https://professional.brita.net/app>

Trois mouvements simples pour une eau optimale



Vanne de purge avec nouveau mécanisme pour toutes les têtes de filtres 0-70%

Disponible avec deux connexions G3/8" et JG 8mm

Deux minutes pour monter notre nouveau filtre à eau.



Pour remplacer la cartouche filtrante, ouvrir la poignée de verrouillage. Retirer ensuite la cartouche filtrante de la tête de filtre.



La faire pivoter de 90°. Enlever le capuchon de la nouvelle cartouche filtrante. Noter la prochaine date de remplacement dans le champ correspondant sur la cartouche filtrante.



Insérer la cartouche à la verticale dans la tête de filtre. Tourner la poignée jusqu'à entendre un "clac". Actionner la vanne de purge et rincer le système de filtration pour chasser entièrement l'air et obtenir une eau limpide - c'est tout!

La qualité alimentaire des produits de filtration d'eau BRITA Professional est contrôlée et validée par des instituts indépendants.



*s'applique à tous les matériaux entrant en contact avec l'eau

PURITY C Têtes de filtre	Références			
Tête de filtre 0 % ¹ (G 3/8" JG 8)	1002949 (pack 1)/297177 (pack 20)* 1002942 (pack 1)*/297176 (pack 20)*			
Tête de filtre 30 % ² (G 3/8" JG 8)	1002952 (pack 1)/297175 (pack 20)* 1002945 (pack 1)*/297174 (pack 20)*			
Tête de filtre 0 - 70 % ³ (G 3/8" JG 8)	1013637 (pack 1)/1013634 (pack 20)* 1013636 (pack 1)* / 1013633 (pack 20)*			
Tête de filtre 0 - 3 C Steam ⁴ (G3/8")	1023325 (pack 1)			
Kit tête de filtre PURITY C III 0-70% (tête de filtre G3/8", clapet anti-retour, kit de test dur. carb., support mural)	1002937			
Accessoires	Références			
Débitmètre BRITA FlowMeter 10-100	1033041			
Clapet anti-retour G 3/8" Clapet anti-retour JG 8	1000639 (pack 3) 292069 (pack 1)*			
Purity C Têtes de filtre	Diamètre	Raccordement	Longueur	Références
Flexibles non coudés	DN 13	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007721
	DN 8	3/4" - 3/8"	2,0 m	1007720
	DN 8	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007719
	DN 8	3/4" - 3/4"	1,5 m	1007716
	DN 8	3/8" - 3/8"	1,5 m	1007714
Flexibles coudés	DN 8	3/4" - 3/8"	1,5 m	1007706
	DN 13	3/4" - 3/4" coudé	2,0 m	1007725
	DN 8	3/8" - 3/4" coudé	1,5 m	1007724
Raccord coudé	-	3/4" coudé	-	315648
	-	3/8" coudé	-	1007740
Vanne d'arrêt	-	1"	-	1007741
	-	3/4"	-	1007743
	-	3/8" avec clapet anti-retour	-	1007745
Kit réducteurs	-	3/8" femelle - 3/4" mâle	-	1000898
	-	3/4" femelle - 3/8" mâle	-	364600
Flexible entrée DN 8 3/8"-3/8" Vanne d'arrêt	DN 8	3/8"-3/8" avec vanne d'arrêt incluant un clapet anti-retour	1,5 m	1007730
Flexible entrée DN 13 3/4"-1" Vanne d'arrêt	DN 13	3/4" - 1"	2,0 m	1007739
Flexibles sortie I Vanne d'arrêt, 3/4" - 1"	DN 8	3/4" - 3/8" (2x)	2,0 m	1007732
Flexibles sortie II Vanne d'arrêt, 3/4" - 1"	DN 8	3/4" - 3/4" (2x)	2,0 m	1007734
Flexibles sortie III Vanne d'arrêt, 3/4" - 1"	DN 13	3/4" - 3/4" (1x u. coudé)	2,0 m	1007735
Remarques	¹ Pour fontaines ² Pour machines à café et distributeurs automatiques * Non disponible pour la Suisse			³ Soufflette d'utilisation pour toutes les applications ⁴ S'installe uniquement avec une cartouche PURITY C Steam

Seule de l'eau potable d'un point de vue réglementaire est autorisée pour l'alimentation des filtres à eau BRITA.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

BRITA France SARL

52 boulevard de l'Yerres | 91030 EVRY Cedex | France
Tél.: +33 1 69 11 36-40 | Infopro@brita.net | www.brita.fr

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gasmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Suisse
Tél.: +41 41 932 42-30 | Fax: +41 41 932 42-31 | info-ppd@brita.net | www.brita.ch

BRITA GmbH | Pays-Bas, Belgique, Luxembourg

Kanaaldijk Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Pays-Bas
Tél.: +31 40281 39-59 | Fax: +31 40281 84-36 | info@brita.nl | www.brita.nl | www.brita.be

Siège social: BRITA SE

Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Allemagne
Tél.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 | info@brita.net | www.brita.net

Programme de recyclage BRITA

La protection de l'environnement et le recyclage font partie intégrante de la philosophie d'entreprise de BRITA. Dès 1992, nous avons lancé un programme de recyclage pour nos cartouches filtrantes : le premier de notre secteur. Notre usine basée à Taunusstein, en Allemagne, s'occupe aussi bien des cartouches des professionnels que de celles des particuliers. Selon la cartouche, entre 80 et 99 % des composants réintègrent le circuit de valorisation.



Pour en savoir plus sur le programme de recyclage BRITA: brita.fr/recycling-professional